






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282657 A	282657 A	R1/A1/R2/R3/S1	R1	6 280750 (Adapter)
A2	1	282657 A	282657 A	R1/A2	R2	1 296505 (1.2 mm)
A3	1	282658 A	282657 A	R1/A3	R3	1 296449 (2.0 mm)
A4	1	282658 A	282657 A	R1/A4	S1	1 282014
F1	1	282660 A		R1/F1	SA1	3 283103*
F2	1	282660 A		R1/F2		*Isomat 3: 2
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	
				mech. polished	Maßstab Scale	
				uml. total	1 : 1	
				beschichtet coated	Info-Plan:	
					Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0706		Datum Date	Benennung Title	
				Name	Rollenplan Isomat 3/4/5	
PA Nummer geändert				gez. drawn	Schüco ADS 75.SI	
				gepr. checked	IsoModul	
				ges. seen	Zelchn.-Nr. Drawing No.	
					381930 RP 1000	
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für: Replacement for	

SCHÜCO