






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
					R1	6	282821 (20.0 mm)	
A1	1	282590 B	282590 B	R1/A1				
A2	1	282590 B	282590 B	R1/A2				
A3	1	282591 B	282590 B	R1/A3				
A4	1	282591 B	282590 B	R1/A4				
F1	1	282592 B		R1/F1				
F2	1	282592 B		R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		-		
				umf. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		
Original / Änderung Revision / Version		0504		Datum Date		Name		
Name Finkemeyer				05.09.2006		FINKCA		Benennung Title
Bemaßung korrigiert		gez. drawn		Finkemeyer				Rollenplan Isomat 3/4/5
		gepr. checked		Winkler				
		ges. seen		Nienhüser				
						Schüco AWS 75.SI		IsoModul
						Zechn.-Nr. Drawing No.		382370 RP 1000
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for