






Gerolltes Flügelprofil 466520 als Gegenlager einsetzen
Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen!

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3	296505 (1.2 mm)	
	A2	1	282631 A	282631 A	R3/A2			
	A3	1	282591 A	282590 A	R1/R2/R3/A3			
	A4	1	282632 A	282631 A	R3/A4			
	F1	1	282592 A		R1/R2/R3/F1			
	F2	1	282633 A		R3/F2			
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	-			
				uml. total		Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight
	Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material		
	Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	Benennung Title	Rollenplan Isomat 3/4/5	
	Name			12.02.2016				
			gez. drawn		Winkler, A.			
			gepr. checked		Finkemeyer, C.			
			ges. seen		Nienhüser, R.	Schüco AWS 75.SI		IsoModul