






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position
SA-Rollen


Isomat 3



Durchlauf-
richtung



Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	282631 A	282631 A	R1/A1	R1	3	280750	(Adapter)
A2	1	280736 A	280736 A	R2/A2	R2	3	280752	(Adapter)
A3	1	282632 A	282631 A	R1/A3	SA1	3	296865*	
A4	1	280737 A	280736 A	R2/A4			*Isomat 3: 2	
F1	1	282633 A		R1/F1				
F2	1	280738 A		R2/F2				
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan;	
				mech. polished				
				uml. total		Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— — —	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date	Name			
Name				08.12.2008		Benennung Title		
Bemaßung korrigiert		gez. drawn		Winkler			Rollenplan	
		gepr. checked		Finkemeyer			Isomat 3/4/5	
		ges. seen		Nienhüser			Schüco AWS 75.SI	IsoModul