






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern
 und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

							Stck.		Art.-Nr. Zubehör	
		Stck.	Art.-Nr. für Isomat 5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)		R1		3	296210
							R2		1	299293
A1		1	282938	282938						
A2		1	282940	282940	R1/A2					
A3		1	282939	282938						
A4		1	282940	282940	R1/A4					
F1		1	282936		R2/F1					
F2		1	282937		R1/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished		Maßstab Scale		1 : 1		
				-						
				umf. total				Gewicht Weight		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				g/m		
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material		
Name		Winkler		08.11.2005		winkan		Benennung Title		
R2 neu dazu		gez. drawn		Winkler		Rollenplan				
		gepr. checked		Finkemeyer		Isomat 4/5				
		ges. seen		Nienhüser		Royal S 75BS				
						Sonderrollen				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.				
						382630 RP 1000				
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 4/5**

Royal S 75BS

Sonderrollen

382630 RP 1000

EDV erstellt
Ohne Unterschrift gültig
generated by EDP
valid without signature

Ersatz für
Replacement
for