






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A1/R3		R1	6	296508 (2.7 mm)
A2	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A2/R3		R2	6	296448 (8.0 mm)
A3	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A3/R3		R3	6	280743 (5.0 mm)
A4	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A4/R3				
F1	1	282660 B		R1/R2/F1/R3				
F2	1	282660 B		R1/R2/F2/R3				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:		
				mech. polished		VP		
				uml. total		PU		
				beschichtet coated		Maßstab Scale		
						1 : 1		
						Werkstoff Material		
						Benennung Title		
						Rollenplan		
						Isomat 3/4/5		
						Schüco ADS 75.SI		
						IsoModul		
						Zelchn.-Nr. Drawing No.		
						382760 RP 1000		
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für: Replacement for		

SCHÜCO