






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	280696 B	280696 B	R1/R2/A1/R5/R6	R1	6	280749 (7.0 mm)	
A2	1	280696 B	280696 B	R1/S1/R3/A2/R2/R4/S1/R3	R2	6	280748 (6.0 mm)	
A3	1	280697 B	280696 B	R1/R2/A3/R5/R6	R3	4	296449 (2.0 mm)	
A4	1	280697 B	280696 B	R1/S1/R3/A4/R2/R4/S1/R3	R4	2	296448 (8.0 mm)	
F1	1	280695 B		R1/R2/F1/R5/R6	R5	4	296229 (5.5 mm)	
F2	1	280695 B		R1/R2/F2/R5/R6	R6	4	282821 (20.0 mm)	
					S1	4	282014	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
				mech. polished		-		
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Maßstab Scale		
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date		1 : 1		
Name		28.07.2009		Name		Werkstoff Material		
Bestückung geändert		gez. drawn		Finkemeyer		Benennung Title		
296448 ersetzt 296534		gepr. checked		Finkemeyer				
		ges. seen		Nienhüser		Schüco ADS 75.SI		
						382870 RP 1000		
						Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO