






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
					R1	6	282821	(20.0 mm)
A1	1	282590 B	282590 B	R1/A1				
A2	1	282590 B	282590 B	R1/A2				
A3	1	282591 B	282590 B	R1/A3				
A4	1	282591 B	282590 B	R1/A4				
F1	1	282592 B		R1/F1				
F2	1	282592 B		R1/F2				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
				mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				umf. total					
				beschichtet coated					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				1 : 1		g/m	
Original / Änderung Revision / Version				0302		Datum Date		Name	
Name				Finkemeyer		04.09.2006		gaesim	
Bemaßung korrigiert				gez. drawn		Schaper		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 75.SI IsoModul	
				gepr. checked		Winkler			
				ges. seen		Nienhüser			

SCHÜCO