






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282590 B	282590 B	R1/A1	
A2	1	282590 B	282590 B	R1/A2	
A3	1	282591 B	282590 B	R1/A3	
A4	1	282591 B	282590 B	R1/A4	
F1	1	282592 B	R1/F1		
F2	1	282592 B	R1/F2		

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
mech. polished	—	Maßstab Scale	1 : 1
umf. total		Werkstoff Material	
beschichtet coated	— — —	Benennung Title	Rollenplan Isomat 3/4/5
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Datum Date	04.09.2006
Name	Finkemeyer	Name	gaesim
Original / Änderung Revision / Version	0403		
Bemaßung korrigiert	gez. drawn	Schaper	
	gepr. checked	Winkler	
	ges. seen	Nienhüser	
SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.	383290 RP 1000
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

Gewicht Weight	g/m
Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	282821 (20.0 mm)