






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	282821 (20.0 mm)
A1	1		282590 B	282590 B	R1/A1				
A2	1		282590 B	282590 B	R1/A2				
A3	1		282591 B	282590 B	R1/A3				
A4	1		282591 B	282590 B	R1/A4				
F1	1	282592 B			R1/F1				
F2	1	282592 B			R1/F2				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		Maßstab Scale	
				umf. total				1 : 1	
				beschichtet coated		- - -		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance						g/m	
Original / Änderung Revision / Version				0302		Datum Date		Name	
Name				Finkemeyer		05.09.2006		geasim	
Bemaßung korrigiert				gez. drawn		Schaper		Benennung Title	
				gepr. checked		Winkler		Rollenplan	
				ges. seen		Nienhüser		Isomat 3/4/5	
								Schüco AWS 75.SI	
								IsoModul	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								383610 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO