






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
						6	282821 (20.0 mm)
A1	1	282590 B	282590 B	R1/A1			
A2	1	282590 B	282590 B	R1/A2			
A3	1	282591 B	282590 B	R1/A3			
A4	1	282591 B	282590 B	R1/A4			
F1	1	282592 B		R1/F1			
F2	1	282592 B		R1/F2			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
				mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight		
				umf. total					
Paßmaße Close tol.				beschichtet coated					
Abmaße Std. tolerance				— - —		Werkstoff Material	g/m		
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date				Name	
Name		Finkemeyer		05.09.2006				gaesim	
Bemaßung korrigiert		gez. drawn		Schaper		Benennung Title			
		gepr. checked		Winkler		Rollenplan			
		ges. seen		Nienhüser		Isomat 3/4/5			
						Schüco AWS 75.SI			
						IsoModul			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.			
						383620 RP 1000			
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO