






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern
 und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

					Stck.		Art.-Nr. Zubehör		
		Stck.	Art.-Nr. für Isomat 5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)		R1	3	282821
A1		1	283121	283121	R2/A1		R2	2	280743
A2		1	280736 B	280736 B	R1/A2		R3	1	280751
A3		1	283122	283121	R2/A3				
A4		1	280737 B	280736 B	R1/A4				
F1		1	283067		R3/F1				
F2		1	280738 B		R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				umf. total		1 : 1		g/m	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				09.01.2006		finkca		Rollenplan Isomat 4/5	
		gez. drawn		Finkemeyer				Schüco AWS 70.HI	
		gepr. checked		Winkler				IsoModul	
		ges. seen		Nienhäuser				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						384720 RP 1000			
				SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO