






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern
 und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	Stck.	Art.-Nr. Zubehör
A1	1	283121	283121	R2/A1	R1	3 282821
A2	1	280736 B	280736 B	R1/A2	R2	2 280743
A3	1	283122	283121	R2/A3	R3	1 280751
A4	1	280737 B	280736 B	R1/A4		
F1	1	283067		R3/F1		
F2	1	280738 B		R1/F2		

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished		Maßstab Scale	
		umf. total		1 : 1	Gewicht Weight
		beschichtet coated		Werkstoff Material	g/m
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		09.01.2006	finkca		
		gez. drawn	Finkemeyer	Schüco AWS 70.HI	
		gepr. checked	Winkler		
		ges. seen	Nienhüser	384730 RP 1000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 4/5**

IsoModul