




Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Isomat 3

Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3 280750 (Adapter)
A1	1	282590 A	282590 A	R1/A1	R2	3 280752 (Adapter)
A2	1	280702 A	280702 A	R2/A2	SA1	3 296865*
A3	1	282591 A	282590 A	R1/A3		*Isomat 3: 2 Stück
A4	1	280703 A	280702 A	R2/A4		
F1	1	282592 A		R1/F1		
F2	1	280701 A		R2/F2		

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				meh. polished		-	
				uml. total			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Maßstab Scale 1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name	
Name				24.08.2006		finkca	
		gez. drawn		Finkemeyer		Benennung Title	
		gepr. checked		Winkler		Rollenplan	
		ges. seen		Nienhäuser		Isomat 3/4/5	
						Schüco AWS 70.HI	
						IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						386260 RP 1000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	