






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3	280750 (Adapter)
A1	1	282590 A	282590 A	R1/A1	R2	3	280752 (Adapter)
A2	1	280702 A	280702 A	R2/A2	SA1	3	296865*
A3	1	282591 A	282590 A	R1/A3			*Isomat 3: 2 Stück
A4	1	280703 A	280702 A	R2/A4			
F1	1	282592 A		R1/F1			
F2	1	280701 A		R2/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:	
			mech. polished	-			
			uml. total		Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	- - -			g/m
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name		24.08.2006	finkca	Benennung Title	Rollenplan	Isomat 3/4/5	
	gez. drawn	Finkemeyer			Schüco AWS 70.HI	IsoModul	
	gepr. checked	Winkler					
	ges. seen	Nienhüser					
					</		