






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280702 A	280702 A	R1/A1	
A2	1	280702 A	280702 A	R1/A2	
A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3	
A4	1	280703 A	280702 A	R1/A4	
F1	1	280701 A	R1/F1		
F2	1	280701 A	R1/F2		
				R1	6 280752 (Adapter)
				SA1	3 296865*
				*Isomat 3: 2 Stück	

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
	mech. polished		
	umf. total		
	beschichtet coated		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Maßstab Scale	Gewicht Weight
		1 : 1	g/m
Original / Änderung Revision / Version	Datum Date	Name	Werkstoff Material
0100	04.09.2006	finkca	
Name	gez. drawn	Finkemeyer	Benennung Title
	gepr. checked	Winkler	
	ges. seen	Nienhüser	
			Rollenplan Isomat 3/4/5
			Schüco AWS 70 ST.HI
			IsoModul
			Zeichn.-Nr. Drawing No.
			386810 RP 1000
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature
			Ersatz für Replacement for

SCHÜCO