



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	Stck. Qty. 6	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories 280752 (Adapter)
A1	1	283128 A	283128 A	R1/A1			
A2	1	283128 A	283128 A	R1/A2			
A3	1	283129 A	283128 A	R1/A3			
A4	1	283129 A	283128 A	R1/A4			
F1	1	283127 A		R1/F1			
F2	1	283127 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:		
			mech. polished —	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m		
			uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated — - —	Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name	Benennung Title	Rollenplan Isomat 3/4/5		
Name		06.11.2006	finkca	Schüco AWS 70 BS.HI			IsoModul
		gez. drawn	Finkemeyer	Zeichn.-Nr. Drawing No. 387580 RP 1000			
		gepr. checked	Winkler	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for
		ges. seen	Nienhäuser				
		SCHÜCO					