






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
				R1	6	280752	(Adapter)
A1	1	282615 A	282615 A	R1/A1			
A2	1	282615 A	282615 A	R1/A2			
A3	1	282616 A	282615 A	R1/A3			
A4	1	282616 A	282615 A	R1/A4			
F1	1	282617 A		R1/F1			
F2	1	282617 A		R1/F2			
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
		mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
		umf. total		1 : 1		g/m	
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material			
Abmaße Std. tolerance							
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Name		Benennung Title	
0100		07.11.2006		finkca		Rollenplan	
Name		gez. drawn		Finkemeyer		Isomat 3/4/5	
		gepr. checked		Winkler		Schüco AWS 75 BS.HI	
		ges. seen		Nienhüser		IsoModul	