



Achtung: Das Rollergesult ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
						6	280752 (Adapter)
A1	1	280702 A	280702 A	R1/A1			
A2	1	280702 A	280702 A	R1/A2			
A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3			
A4	1	280703 A	280702 A	R1/A4			
F1	1	280701 A		R1/F1			
F2	1	280701 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				umf. total		Gewicht Weight	
				beschichtet coated		g/m	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Maßstab Scale		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Werkstoff Material	
Name				Name		Benennung Title	
		10.11.2006		finkca		Rollenplan	
		gez. drawn		Finkemeyer		Isomat 3/4/5	
		gepr. checked		Winkler		Schüco AWS 70 WF.HI	
		ges. seen		Nienhüser		IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						388360 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	