



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280752 (Adapter)	
A1	1	280702 A	280702 A	R1/A1				
A2	1	280702 A	280702 A	R1/A2				
A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3				
A4	1	280703 A	280702 A	R1/A4				
F1	1	280701 A		R1/F1				
F2	1	280701 A		R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	-		Maßstab Scale	1 : 1
				umf. total			Gewicht Weight	g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	- - -			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name			10.11.2006	finkca	Benennung Title	Rollenplan		
		gez. drawn		Finkemeyer	Isomat 3/4/5			
		gepr. checked		Winkler	Schüco AWS 70 WF.HI			
		ges. seen		Nienhüser	IsoModul			
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	388370 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for		