






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories				
						R1	6	296534 (8.5 mm)			
A1	1	280699 B	280699 B	R1/R2/A1/R3		R2	6	296207 (4.0 mm)			
A2	1	280699 B	280699 B	R1/R2/A2/R3		R3	6	296211 (15.7 mm)			
A3	1	280700 B	280699 B	R1/R2/A3/R3							
A4	1	280700 B	280699 B	R1/R2/A4/R3							
F1	1	280698 B		R1/R2/F1/R3							
F2	1	280698 B		R1/R2/F2/R3							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished				Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight	g/m
				uml. total							
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		-		-		-	
Original / Änderung Revision / Version			0100			Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name			30.05.2008			Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5			
			gez. drawn			Finkemeyer			Schüco AWS 60		
			gepr. checked			Winkler			IsoModul		
			ges. seen			Nienhüser					