






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280696 A	280696 A	R1/A1	
A2	1	280696 A	280696 A	R1/A2	
A3	1	280697 A	280696 A	R1/A3	
A4	1	280697 A	280696 A	R1/A4	
F1	1	280695 A	280695 A	R1/F1	
F2	1	280695 A	280695 A	R1/F2	

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
	mech. polished uml. total	Maßstab Scale	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	1 : 1	g/m
Original / Änderung Revision / Version	Datum Date	Werkstoff Material	
0100	30.05.2008		
Name	gez. drawn	Benennung Title	
	gepr. checked	Finkemeyer	
	ges. seen	Winkler	
		Nienhüser	
		Schüco AWS 60	
		390270 RP 1000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

ROLLENPLAN
Isomat 3/4/5
IsoModul