





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	282590 B	282590 B	R3/R4/R5/S1/R4/A1/R3/R4/S1	R1	3	280743 (5.0 mm)
A2	1	282590 A	282590 A	R1/R2/A2	R2	3	280752 (Adapter)
A3	1	282591 B	282590 B	R3/R4/R5/S1/R4/A3/R3/R4/S1	R3	5	283316 (19.5 mm)
A4	1	282591 A	282590 A	R1/R2/A4	R4	6	296449 (2.0 mm)
F1	1	282592 A		R1/R2/F1	R5	2	296210 (10.0 mm)
F2	1	283165		R3/R6/F2	R6	1	296207 (4.0 mm)
					S1	4	282014 (Scheibe)
					SA2	3	299343
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:	
				mech. polished		VP	
				uml. total		PU	
				beschichtet coated		Maßstab Scale	
						1 : 1	
						Werkstoff Material	
						Benennung Title	
						Rollenplan	
						Isomat 4/5	
						Schüco AWS 75 WF.SI	
						IsoModul	
						Zelchn.-Nr. Drawing No.	
						390680 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für: Replacement for	

SCHÜCO