






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	282821 (20.0 mm)	
A1	1	280699 B	280699 B	R1/A1/R2	R2	5	296448 (8.0 mm)	
A2	1	280699 B	280699 B	R1/A2/R2	R3	1	296209 (6.5 mm)	
A3	1	280700 B	280699 B	R1/A3/R2				
A4	1	280700 B	280699 B	R1/A4/R2				
F1	1	280698 B		R1/F1/R2				
F2	1	280698 B		R1/F2/R3				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	-			
				uml. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	- - -	1 : 1		
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name		25.02.2009		Benennung Title	Rollenplan Isomat 3/4/5			
		gez. drawn	Finkemeyer		Schüco AWS 60		IsoModul	
		gepr. checked	Winkler					
		ges. seen	Nienhäuser					
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	390780 RP 1000			
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for			