



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280696 A	280696 A	R1/A1	R1	3 280750 (Adapter)
A2	1	283015 A	283015 A	R2/A2	R2	3 280752 (Adapter)
A3	1	280697 A	280696 A	R1/A3	SA1	3 296865*
A4	1	283016 A	283015 A	R2/A4		*Isomat 3: 2
F1	1	280695 A		R1/F1		
F2	1	283014 A		R2/F2		

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1
			uml. total		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— - —	
Original / Änderung Revision / Version		0100	Datum Date	Name	Werkstoff Material
Name			25.02.2009		Benennung Title
		gez. drawn	Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5
		gepr. checked	Winkler		
		ges. seen	Nienhäuser		
		SCHÜCO			Schüco AWS 50
		Zeichn.-Nr. Drawing No.			390880 RP 1000
		EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for

IsoModul