






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position
SA-Rollen


Isomat 3



Durchlauf-
richtung



Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280702 A	280702 A	R1/A1	R1	3	280750 (Adapter)
A2	1	280696 A	280696 A	R2/A2	R2	3	280752 (Adapter)
A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3	SA1	3	296865*
A4	1	280697 A	280696 A	R2/A4			*Isomat 3: 2
F1	1	280701 A		R1/F1			
F2	1	280695 A		R2/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		
				mech. polished uml. total	Maßstab Scale		
				beschichtet coated	1 : 1		
					Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Info-Plan:		
Name				Name	Gewicht Weight		
				25.02.2009	Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 60.HI IsoModul		
				gez. drawn			
				Finkemeyer			
				Winkler			
				Nienhüser			
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		
					390900 RP 1000		
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		