



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 282821 (20.0 mm)
A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2	R2	4 299293 (3.0 mm)
A2	1	280702 B	280702 B	R1/A2/R2	R3	2 296452 (1.5 mm)
A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2		
A4	1	280703 B	280702 B	R1/A4/R2		
F1	1	280701 B		R1/F1/R3		
F2	1	280701 B		R1/F2/R3		

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated			
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name			09.11.2006	finkca	Benennung Title	
			gez. drawn	Finkemeyer	Rollenplan Isomat 3/4/5	
			gepr. checked	Winkler		
			ges. seen	Nienhüser		
					Schüco AWS 70 WF.HI	
					IsoModul	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					392100 RP 1000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	