






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	280750 (Adapter)
A1	1	282657 A	282657 A	282657 A	R1/A1				
A2	1	282657 A	282657 A	282657 A	R1/A2				
A3	1	282658 A	282657 A	282657 A	R1/A3				
A4	1	282658 A	282657 A	282657 A	R1/A4				
F1	1	282660 A			R1/F1				
F2	1	282660 A			R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
					mech. polished		-		
					umf. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		-		
Original / Änderung Revision / Version				0201		Datum Date		Name	
Name				Finkemeyer		17.10.2006		finkca	
Profil geändert				gez. drawn		Finkemeyer		Benennung Title	
				gepr. checked		Winkler		Rollenplan	
				ges. seen		Nienhüser		Isomat 3/4/5	
								Schüco ADS 75 SL.SI	
								IsoModul	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								392270 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO