






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282657 A	282657 A	R2/R3/A1	R1 3 296565 (4.8 mm)
A2	1	282657 A	282657 A	R1/R2/R3/A2	R2 6 280749 (7.0 mm)
A3	1	282658 A	282657 A	R2/R3/A3	R3 6 280750 (Adapter)
A4	1	282658 A	282657 A	R1/R2/R3/A4	
F1	1	282660 A	282660 A	R2/R3/F1	
F2	1	282660 A	282660 A	R1/R2/R3/F2	

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
mech. polished	—	Maßstab Scale	Gewicht Weight
umf. total	—	1 : 1	g/m
beschichtet coated	—	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name
Name		06.10.2006	finkca
gez. drawn		Finkemeyer	
gepr. checked		Winkler	
ges. seen		Nienhüser	
SCHÜCO		Benennung Title	
		Rollenplan Isomat 3/4/5	
		Schüco ADS 75 SL.SI	
		IsoModul	
		Zechn.-Nr. Drawing No.	
		392530 RP 1000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		Ersatz für Replacement for	