






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	283308	283308		
A2	1	283308	283308		
A3	1	283309	283308		
A4	1	283309	283308		
F1	1	283310			
F2	1	283310			

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
mech. polished umf. total beschichtet coated	—	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100	Datum Date 20.10.2006	Name winkan	Benennung Title
Name	gez. drawn	Winkler	Rollenplan
	gepr. checked	Finkemeyer	Isomat 3/4/5
	ges. seen	Nienhüser	Sonderrollen
			Schüco AWS 105 CC
			392690 RP 1000
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature
			Ersatz für Replacement for

SCHÜCO