






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories			
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 282821 (20.0 mm)			
					R2	6 296508 (2.7 mm)			
A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2					
A2	1	280702 B	280702 B	R1/A2/R2					
A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2					
A4	1	280703 B	280702 B	R1/A4/R2					
F1	1	280701 B		R1/F1/R2					
F2	1	280701 B		R1/F2/R2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			
				mech. polished		Maßstab Scale 1 : 1			
				uml. total					
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance					
		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Benennung Title			
Name		29.10.2009		Name					
		gez. drawn		Winkler					
		gepr. checked		Finkemeyer					
		ges. seen		Nienhüser					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.			
						392700 RP 1000			
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
						Ersatz für Replacement for			
						Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 65 WF IsoModul			