






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
	R1	6	280752 (Adapter)					
A1	1	283128 A	283128 A	R1/A1				
A2	1	283128 A	283128 A	R1/A2				
A3	1	283129 A	283128 A	R1/A3				
A4	1	283129 A	283128 A	R1/A4				
F1	1	283127 A			R1/F1			
F2	1	283127 A			R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		-		
				uml. total				Maßstab Scale
				beschichtet coated		- - -		1 : 1
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		
Name Finkemeyer		16.10.2006		finkca		Benennung Title		
Profil geändert		gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan		
		gepr. checked		Finkemeyer		Isomat 3/4/5		
		ges. seen		Nienhüser		Schüco ADS 65		
						IsoModul		
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		393050 RP 1000
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for