






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282615 A	282615 A	R1/A1	
A2	1	282615 A	282615 A	R1/A2	
A3	1	282616 A	282615 A	R1/A3	
A4	1	282616 A	282615 A	R1/A4	
F1	1	282617 A	R1/F1		
F2	1	282617 A	R1/F2		

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
	mech. polished uml. total beschichtet coated	Maßstab Scale	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	1 : 1	g/m

Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Werkstoff Material
Name	Finkemeyer	11.10.2006	finkca	Benennung Title
Profil geändert	gez. drawn	Finkemeyer		
	gepr. checked	Winkler		
	ges. seen	Nienhüser		

Rollenplan Isomat 3/4/5	
Schüco ADS 70.HI	IsoModul
393710 RP 1000	
EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

SCHÜCO