






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282657 A	282657 A	R1/A1	280750 (Adapter)
A2	1	282657 A	282657 A	R1/A2	
A3	1	282658 A	282657 A	R1/A3	
A4	1	282658 A	282657 A	R1/A4	
F1	1	282660 A	282660 A	R1/F1	
F2	1	282660 A	282660 A	R1/F2	

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
mech. polished	—	Maßstab Scale	Gewicht Weight
umf. total	—	1 : 1	g/m
beschichtet coated	—	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name
Name	15.09.2006	finkca	Benennung Title
gez. drawn	Finkemeyer	Rollenplan Isomat 3/4/5	
gepr. checked	Winkler	Schüco ADS 75.SI	
ges. seen	Nienhüser	IsoModul	
SCHÜCO		Zechn.-Nr. Drawing No.	
		393730 RP 1000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		Ersatz für Replacement for	