






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



• Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.			Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories					
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			R1	6	280750 (Adapter)		
A1	1	282657 A		282657 A		R1/A1							
A2	1	282657 A		282657 A		R1/A2							
A3	1	282658 A		282657 A		R1/A3							
A4	1	282658 A		282657 A		R1/A4							
F1	1	282660 A				R1/F1							
F2	1	282660 A				R1/F2							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			Info-Plan:				
				mech. polished		-			Maßstab Scale			Gewicht Weight	
				umf. total					1 : 1			g/m	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -			Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Benennung Title					
Name				15.09.2006		finkca		Rollenplan Isomat 3/4/5					
		gez. drawn		Finkemeyer		Schüco ADS 75.SI							
		gepr. checked		Winkler		IsoModul							
		ges. seen		Nienhüser		393740 RP 1000							
		SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.							
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature							
						Ersatz für Replacement for							