



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
						6	280750 (Adapter)
A1	1	282657 A	282657 A	R1/A1			
A2	1	282657 A	282657 A	R1/A2			
A3	1	282658 A	282657 A	R1/A3			
A4	1	282658 A	282657 A	R1/A4			
F1	1	282660 A		R1/F1			
F2	1	282660 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				umf. total		Gewicht Weight	
				beschichtet coated		g/m	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Maßstab Scale		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Werkstoff Material	
Name		Finkemeyer		16.10.2006		Benennung Title	
Symbol geändert		gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan	
		gepr. checked		Winkler		Isomat 3/4/5	
		ges. seen		Nienhüser		Schüco ADS 75.SI	
						IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						394160 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	