






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	280750 (Adapter)
A1	1	282657 A	282657 A	282657 A	R1/A1				
A2	1	282657 A	282657 A	282657 A	R1/A2				
A3	1	282658 A	282657 A	282657 A	R1/A3				
A4	1	282658 A	282657 A	282657 A	R1/A4				
F1	1	282660 A			R1/F1				
F2	1	282660 A			R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		Maßstab Scale	
				umf. total				1 : 1	
				beschichtet coated		- - -		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		g/m	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				15.09.2006		finkca		Rollenplan	
		gez. drawn		Finkemeyer				Isomat 3/4/5	
		gepr. checked		Winkler				Schüco ADS 75RL.SI	
		ges. seen		Nienhüser				IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		394410 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	