






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282590 B	282590 B	R1/A1	
A2	1	282590 B	282590 B	R1/A2	
A3	1	282591 B	282590 B	R1/A3	
A4	1	282591 B	282590 B	R1/A4	
F1	1	282592 B	282592 B	R1/F1	
F2	1	282592 B	282592 B	R1/F2	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance				Info-Plan:	
Oberflächenabwicklung Circumference				Gewicht Weight	
mech. polished uml. total beschichtet coated				g/m	
VP PU				Maßstab Scale	
1 : 1				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version				Benennung Title	
0100				Rollenplan Isomat 3/4/5	
Name				Schüco ADS 75 RL.SI	
06.10.2006				IsoModul	
Winkler				394480 RP 1000	
Finkemeyer				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
Nienhüser				Ersatz für Replacement for	
SCHÜCO					