






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
						R1	6 280750 (Adapter)
A1	1	282657 A	282657 A	R1/A1			
A2	1	282657 A	282657 A	R1/A2			
A3	1	282658 A	282657 A	R1/A3			
A4	1	282658 A	282657 A	R1/A4			
F1	1	282660 A		R1/F1			
F2	1	282660 A		R1/F2			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight
			umf. total			
			beschichtet coated			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material		g/m
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Name		
0201		17.10.2006		finkca		
Name Finkemeyer				Benennung Title		
Profil geändert		gez. drawn		Rollenplan		
		gepr. checked		Isomat 3/4/5		
		ges. seen		Schüco ADS 75 RL.SI		
				IsoModul		
				394750 RP 1000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO