





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282657 A	282657 A	R2/R3/A1	R1 3 296565 (4.8 mm)
A2	1	282657 A	282657 A	R1/R2/R3/A2	R2 6 280749 (7.0 mm)
A3	1	282658 A	282657 A	R2/R3/A3	R3 6 280750 (Adapter)
A4	1	282658 A	282657 A	R1/R2/R3/A4	
F1	1	282660 A	282660 A	R2/R3/F1	
F2	1	282660 A	282660 A	R1/R2/R3/F2	

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished umf. total beschichtet coated		Maßstab Scale	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		1 : 1	g/m
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Werkstoff Material	
0100		06.10.2006		Name	
Name		finkca		Benennung Title	
gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan	
gepr. checked		Winkler		Isomat 3/4/5	
ges. seen		Nienhüser		Schüco ADS 75 RL.SI	
				IsoModul	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				394770 RP 1000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO