






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.			Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280752 (Adapter)		
A1	1	282615 A	282615 A	R1/A1					
A2	1	282615 A	282615 A	R1/A2					
A3	1	282616 A	282615 A	R1/A3					
A4	1	282616 A	282615 A	R1/A4					
F1	1	282617 A		R1/F1					
F2	1	282617 A		R1/F2					

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				umf. total				Maßstab Scale	
				beschichtet coated		- - -		1 : 1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance						Gewicht Weight	
								g/m	
Original / Änderung Revision / Version				0201					
Name				Finkemeyer		12.10.2006		finkca	
Profil geändert				gez. drawn		Finkemeyer		Benennung Title	
				gepr. checked		Winkler		Rollenplan	
				ges. seen		Nienhüser		Isomat 3/4/5	
								Schüco ADS 75 RL.SI	
								IsoModul	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								394820 RP 1000	
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO