






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
R1	6	280752 (Adapter)						

Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	
A1	1	282615 A	282615 A	R1/A1
A2	1	282615 A	282615 A	R1/A2
A3	1	282616 A	282615 A	R1/A3
A4	1	282616 A	282615 A	R1/A4
F1	1	282617 A		R1/F1
F2	1	282617 A		R1/F2

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				umf. total				Maßstab Scale	
				beschichtet coated		- - -		1 : 1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance						Gewicht Weight	
								g/m	

Original / Änderung Revision / Version		0302				Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name		Finkemeyer				17.10.2006		winkan		Benennung Title	
Profil geändert		gez. drawn						Winkler		Rollenplan	
		gepr. checked						Finkemeyer		Isomat 3/4/5	
		ges. seen						Nienhüser		Schüco ADS 75 RL.SI	
										IsoModul	