






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	282456 A		282456 A	R1/A1/R2/R3/S1			R1	6 280750 (Adapter)
A2	1	282456 A		282456 A	R1/A2/R4			R2	1 296505 (1.2 mm)
A3	1	282457 A		282456 A	R1/A3/R4			R3	1 296449 (2.0 mm)
A4	1	282457 A		282456 A	R1/A4/R4			R4	5 296448 (8.0 mm)
F1	1	282458 A			R1/F1/R4			S1	1 282014
F2	1	282458 A			R1/F2/R4			SA1	3 283103*
									*Isomat 3: 2
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version				0403		Datum Date		Name	
Name				24.06.2009		Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5	
398200 Symbol erneuert				gez. drawn		Finkemeyer		Schüco ADS 50	
				gepr. checked		Finkemeyer		IsoModul	
				ges. seen		Nienhüser			