


224581 PA


397850

	0.4
---	-----

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Isomat 4/5



- Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296207 (4.0 mm)	
					R2	6	280752 (Adapter)	
A1	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A1				
A2	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A2				
A3	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A3				
A4	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A4				
F1	1	280692 A		R1/R2/F1				
F2	1	280692 A		R1/R2/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:		
			mech. polished	-		Maßstab Scale	1 : 1	
			uml. total			Gewicht Weight	g/m	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— - —	Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version	0201		Datum Date	Name				
Name	Finkemeyer		04.02.2008		Benennung Title	Rollenplan		
397850 geändert		gez. drawn	Finkemeyer			Isomat 3/4/5		
		gepr. checked	Winkler					
		ges. seen	K1.6		Schüco ADS 65 HD	IsoModul		
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	395350 RP 1000		
			SCHÜCO	EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for			