






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 296207 (4.0 mm)
A1	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A1	R2	6 280752 (Adapter)
A2	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A2		
A3	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A3		
A4	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A4		
F1	1	280692 A		R1/R2/F1		
F2	1	280692 A		R1/R2/F2		

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	—	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— - —		
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name Finkemeyer			04.02.2008		Benennung Title	
397870 geändert		gez. drawn	Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 65 HD IsoModul	
		gepr. checked	Winkler			
		ges. seen	K1.6			
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 395370 RP 1000	
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	