



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
R1	6	296207 (4.0 mm)						
R2	6	280752 (Adapter)						
A1	1	280693 A		280693 A		R1/R2/A1		
A2	1	280693 A		280693 A		R1/R2/A2		
A3	1	280694 A		280693 A		R1/R2/A3		
A4	1	280694 A		280693 A		R1/R2/A4		
F1	1	280692 A			R1/R2/F1			
F2	1	280692 A			R1/R2/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished				Maßstab Scale
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material
Name		Finkemeyer		04.02.2008		Name		Benennung Title
397900 geändert		gez. drawn		Finkemeyer				Rollenplan Isomat 3/4/5
		gepr. checked		Winkler				
		ges. seen		K1.6				
						Schüco ADS 65 HD		IsoModul
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		395430 RP 1000
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for