






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296207 (4.0 mm)	
					R2	6	280752 (Adapter)	
A1	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A1				
A2	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A2				
A3	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A3				
A4	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A4				
F1	1	280692 A		R1/R2/F1				
F2	1	280692 A		R1/R2/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	-			
				uml. total		Maßstab Scale	1 : 1	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material	Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date	Name			
Name			28.04.2010			Benennung Title		
PT Steg 284198		gez. drawn	Finkemeyer			Rollenplan		
Artikelnummer korrigiert		gepr. checked	Finkemeyer			Isomat 3/4/5		
		ges. seen	K1.6	Schüco ADS 65 HD	IsoModul			
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	395450 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for		