



224581 PA

397910

	0.4
---	-----

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296207 (4.0 mm)		
					R2	6	280752 (Adapter)		
A1	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A1					
A2	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A2					
A3	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A3					
A4	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A4					
F1	1	280692 A		R1/R2/F1					
F2	1	280692 A		R1/R2/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				umf. total					
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance					
		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material		g/m	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name			
Name		Finkemeyer		04.02.2008		Benennung Title			
397910 geändert		gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan			
		gepr. checked		Winkler		Isomat 3/4/5			
		ges. seen		K1.6		Schüco ADS 65 HD		IsoModul	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		395470 RP 1000			
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			