



224739 PA

397920

	0.4
---	-----

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prühinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 296207 (4.0 mm)
					R2	6 280752 (Adapter)
A1	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A1		
A2	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A2		
A3	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A3		
A4	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A4		
F1	1	280692 A		R1/R2/F1		
F2	1	280692 A		R1/R2/F2		

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished —		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
				uml. total			
Paßmaße Close tol.				beschichtet coated — - —			
Abmaße Std. tolerance						Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date		Benennung Title	
Name Finkemeyer				04.02.2008		Rollenplan	
397920 geändert				gez. drawn Finkemeyer		Isomat 3/4/5	
				gepr. checked Winkler		Schüco ADS 65 HD	
				ges. seen K1.6		IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 395480 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	