



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prühinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 296207 (4.0 mm)	
					R2	6 280752 (Adapter)	
A1	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A1			
A2	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A2			
A3	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A3			
A4	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A4			
F1	1	280692 A		R1/R2/F1			
F2	1	280692 A		R1/R2/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		—	
				uml. total			
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — — —	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name	
Name Finkemeyer				04.02.2008			
397930 geändert		gez. drawn		Finkemeyer		Benennung Title	
		gepr. checked		Winkler			
		ges. seen		K1.6			
						Werkstoff Material	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	
						Rollenplan	
						Isomat 3/4/5	
						Schüco ADS 65 HD	
						IsoModul	
						395500 RP 1000	